

Wandelement für Trennwandsystem

Höhe x Breite 2200 x 480 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 205874



Wandelement für Trennwand-System

Wandelement für Trennwandsystem








- Höhe x Breite 2200 x 480 mm
- Systemmaß 500 mm
- Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
- Rahmen aus C-Profil
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung







Technische Details

| | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Verkehrssicherung | Sicherheitsausstattung | Breite Masche | 40 mm |
| Sicherheitsausstattung | Trennwandsystem | Drahtstärke | 3,8 mm |
| Gitterelement | Wandelement | Profil | C-Profil |
| Höhe | 2200 mm | Material | Stahl |
| Breite | 480 mm | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Systemmaß | 500 mm | Gewicht | 11 kg |
| Höhe Masche | 40 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 101648 |  | T-Pfosten für Trennwandsystem, Höhe 2200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |
| 101649 |  | Wandanschlussprofil für Trennwandsystem, Höhe 2000 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |
| 206006 |  | Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem, Höhe x Breite 750 x 480 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |
| 206039 |  | Endpfosten für Trennwandsystem, Höhe 2200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |
| 206061 |  | Eckpfosten für Trennwandsystem, Höhe 2200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |
| 529615 |  | Eckelement für Trennwandsystem, Höhe x Breite 2200 x 480 / 480 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |
| 886228 |  | Mittelpfosten für Trennwandsystem, Höhe 2200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 144768 |  | Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 210871 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange |
| 529885 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |