


Technisch specificatieblad

Buismanchet met 6 bevestigingslippen

Artikelnr. 7202209



Buismanchet om brandbare buizen af te dichten.
In de stalen behuizing zitten brandwerende lagen, in geval van brand branden de thermoplastische buizen dicht.
Bevestiging met pluggen of draadstangen M8.



Brand-vlam vertragende

Stamgegevens

Bestelnr.	7202209
Type	TCX-140
Omschrijving 1	Buismanchet
Omschrijving 2	voor brandbare buizen
Dimensie	ø140mm
Kleur	grijs
Materiaal	Vlamvertragend materiaal
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	106,00 kg/100 st.

Technische gegevens

		Lengte	200,00 mm
		Breedte	200,00 mm
		Zijhoogte	40,00 mm
		Afmeting D	200,00 mm
		Afmeting d	144,00 mm
		Afmeting h	40,00 mm
		Vorm	Rond
		Manchetsluiting	plug
		Met bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
		Buisdiameter	140-142 mm
		Toebehoren nodig	<input checked="" type="checkbox"/>