


Produktdatenblatt

MaxiFlex[®] Cut[™] 34-8443

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grün
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
Coating texture	Micro-Foam with Dots
Futter	UHMWPE/Glasfaser/Nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Handflächendicke	0.90 mm



Maße

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/- 10 mm)	205	220	230	235	245	250
Länge Handgelenk (mm)	66	66	68	70	72	74
Breite Handgelenk (mm)	68	68	70	70	72	74
Breite Handinnenfläche (+/-3 mm)	84	89	96	98	100	102
Nahtfarbe	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016	TÜV Rheinland	4331B

Wenn ein Handschuh aufgrund seiner Ausführung nicht unter EN 420 im Hinblick auf die Handgrößen fällt, wird dieser Handschuh als „für Spezialanwendungen geeignet“ klassifiziert.



Produktdatenblatt

MaxiFlex[®] Cut[™] 34-8443

Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	Stufe 5
EN 420 pH-Wert	6.70
EN 388:2016 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 B. Schnitffestigkeit	> 5,0 Index
EN 388:2016 C. Weiterreißfestigkeit	> 50 Newton
EN 388:2016 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 E. Schnittschutz ISO	≥ 5Newton

HandCare[®]

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OekoTex [®] 100	Zertifiziert
Sanitized	Ja



Besondere Merkmale

Silikonfrei	Nein
-------------	------

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	6
Anzahl Kartons	72
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 200



Produktdatenblatt

MaxiFlex[®] Cut[™] 34-8443

Gewichtung

Größe	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)
Gewicht Handschuh/Paar (+/-6 g)	34	38	42	44	46	48
Bruttogewicht (kg)	3.6	3.9	4.2	4.35	4.5	4.6
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	2.6	2.9	3.2	3.35	3.5	3.6

Ausgabedatum: 22.08.2017

