

Artikelnummer: 120034

Kurzbeschreibung: Schaarhefwagen Hebefix HF 2 T-500

Langbeschreibung: Hefwagen met scharen Hebefix HF 2 T:
Deze praktische wagens mogen in geen enkel bedrijf ontbreken!
Het concept van de GRUSE Hebefix is eenvoudig: op
ergonomische werkhoogte zeer gemakkelijk werken, verpakken,
repareren en monteren. Door hun functionaliteit en veelzijdigheid
maken schaarhefwagens iedere werkplek in industrie en handel
compleet en worden ze tot onmisbare helpers. Hebefix HF 1 en



HF 2 zijn geschikt voor veelzijdig en ruw gebruik in het bedrijf (voor maximaal
draagvermogen van 250-1000 kg). Voor het transport of het werken met lange
bouwmaterialen kan de dissel neergeklapt worden.

- verstevigd frame onder het
laadvlak
- verzinkt laadvlak
- inklapbare duwbeugel
- zwenkwielen met
vastzetter
- het tafelplatform wordt met een voetpomp op de gewenste werkhoogte
gebracht
- bouwhoogte: 250 mm
- hefhoogte: 610 mm
- totale hoogte:
860 mm
- laadvlak: 1190 x 740 mm
- wiel-ø: 200 mm
- wielmateriaal:
elastisch

Model HF 2T-500:

- draagvermogen: 500 kg
- heffing
per pedaalslag: 20 mm
- gewicht: 150 kg

Model HF 2T-1000:

- draagvermogen: 1000 kg
- heffing per pedaalslag: 12 mm
- gewicht: 155
kg

Alle heftafels vervaardigd vlg. DIN EN 1570!

