






# Raccord, pour tuyaux souples avec filetage extérieur, R 3/8"

## et hexagonal naturel, R 3/8" x 13 mm



### Description:

Raccords pour tuyaux souples avec filetage extérieur et hexagonal R 3/8" x 1/2" (R 3/8" x 13 mm) en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable (PE-HD), couleur naturelle pour raccord

- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- résiste aux températures extrêmes : -20° C à +70° C
- avec filetage mâle Ø d2 = R 3/8" - filetage extérieur
- avec sortie p. tuyau souple Ø d3= 13 mm et 1/2" (point d'alimentation)
- l = 55 mm
- taille de clé tc = 19 mm

### Informations:

#### Article

Numéro d'article	<b>541300</b>
GTIN	<b>4007228702224</b>
Tarif douanier	<b>39174000</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>10</b>

Couleur	<b>naturel</b>
Poids (kg)	<b>0,01</b>

#### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>10</b>
T x B x H (mm)	<b>250 x 250 x 85</b>

Poids par récipient (kg)	<b>0,10</b>
pdf.information.eanPu	<b>4007228273861</b>

#### Palette

Nombre de cartons	<b>336</b>
Nombre de couches	<b>8</b>
L x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 0,83</b>

Carton par étage	<b>42</b>
Poids brut de la palette (kg)	<b>356,00</b>