

span- en sluitapparaat

Profi

voor staalband / voor middelzware tot zware pakketten, voor bandbreedte 13 - 19 mm, voor het spannen, afsluiten en afsnijden, zonder hulzen

Artikelnummer: 105126



Span- en sluitapparaat Profi

veilig sluiten zonder mouwen









span- en sluitapparaat Profi

- voor staalband / voor middelzware tot zware pakketten
- voor bandbreedte 13 - 19 mm
- voor het spannen, afsluiten en afsnijden, zonder hulzen

Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	gebruik	middelzware tot zware pakketten
gereedschapstype	omsnoeringssysteem	voor bandbreedte	13-19 mm
soort verpakking	handmatig	afroller functie	voor het spannen, afsluiten en afsnijden zonder hulzen
voor omsnoeringsband, type	staal	gewicht	4 kg

Gerelateerde Producten

100086		Stalen omsnoeringsband, voor zware pakketten, lengte x breedte 400 m x 13 mm, tot een krachtoefening van 5500 N scheurvast, oppervlak gewaxt en geblauwd
100087		Stalen omsnoeringsband, voor zware pakketten, lengte x breedte 400 m x 16 mm, tot een krachtoefening van 7000 N scheurvast, oppervlak gewaxt en geblauwd
100089		afroller, voor staalband, voor bandbreedte 16 mm, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in blauw
100105		Stalen omsnoeringsband, voor zware pakketten, lengte x breedte 780 m x 13 mm, tot een krachtoefening van 5500 N scheurvast, oppervlak blank gewaxt
100108		Stalen omsnoeringsband, voor zware pakketten, lengte x breedte 760 m x 16 mm, tot een krachtoefening van 7000 N scheurvast, oppervlak blank gewaxt
105125		afroller, voor staalband, voor bandbreedte 19 mm, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in blauw
105129		Stalen omsnoeringsband, voor zware pakketten, lengte x breedte 740 m x 19 mm, tot een krachtoefening van 8300 N scheurvast, oppervlak blank gewaxt
105285		afroller, voor staalband, voor bandbreedte 13 - 32 mm, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in blauw
105294		Stalen omsnoeringsband, voor zware pakketten, lengte x breedte 400 m x 19 mm, tot een krachtoefening van 8300 N scheurvast, oppervlak gewaxt en geblauwd
208489		afroller, voor bandbreedte 13 mm, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in blauw

Dit past ook bij ...

142930		ton, hoogte x Ø 670 x 730 mm, inhoud 200 l, van hogedruk polyethyleen, in naturel wit
217235		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van kunststof met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor wit, 4-voetonderstel van staal, 2 dispenserhouders/1 snij-inrichting, 2 legborden, 8 steekbeugels
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
239856		vouwdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 200 x 150 x 150 mm, automatische bodem met dubbele stevigheid, afsluitbaar met plaksluiting
531546		pallet-beschermfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant