

verrijdbare opvangbak pro-line

voor 1 x 60 liter vat, opvangvolume
65 l, hoogte x breedte x diepte 890 x
1275 x 635 mm, van staal met slag-
en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 235665



verrijdbare opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- bodemopvangbak met ÜHP-toelating
- voor 1 x 60 liter vat
- opvangvolume 65 l
- hoogte x breedte x diepte 890 x 1275 x 635 mm
- zonder rooster
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating
- 4 zwenkwielen met kunststof-banden, ESD - elektrisch geleidende uitvoering
- TÜV getest
- 10 jaar garantie







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen opvangbak

oppervlak m. poedercoating

type opvangbak	verrijdbare opvangbak	opvangbak uitrusting	geen
opslagplaats	onderdak	constructies	duwbeugel
opvangvolume	65 l	onderbouw	4 zwenkwielen
capaciteit	1 x 60 liter vat	banden	kunststof
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	elektrisch geleidend	ja
bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak met ÜHP-toelating	onderrijdbaar	nee
hoogte	890 mm	verrijdbaar	ja
breedte	1275 mm	certificering	TÜV getest
diepte	635 mm	garantie	10 jaar
draagvermogen	300 kg	gewicht	28 kg
materiaal	staal		

Dit past ook bij ...

235631		lekdetectorsysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen