

Cascoo bokwiel

draagvermogen 200 kg, met TPE-
banden, diameter 160 mm, naaf
met glijlager, naaf lengte 59 mm,
velg van polypropyleen, bevestiging
met plaat

Artikelnummer: 243541



bokwiel

- draagvermogen 200 kg
- met TPE-banden
- diameter 160 mm
- naaf met glijlager
- naaf lengte 59 mm
- velg van polypropyleen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 105x76/84 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	wiellager	glijlager
roltype	transportapparaatwielen	bevestigingselement	plaat
bouwmodel	bokwiel	materiaal behuizing	RVS
draagvermogen	200 kg	rem	zonder
banden	TPE	naaflengte	59 mm
wiel-ø	160 mm	afstand schroefgat	105x76/84 mm
materiaal velg	polypropyleen	gewicht	1,057 kg

