



LED koudlichtunits van StarLight onderscheiden zich zowel door hoge kwaliteit in de afwerking als ook door uitstekende energie-efficiëntie dankzij milieuvriendelijke en duurzame LED-technologie.

Dit model is een echte alleskunner met goede prijs-kwaliteitsverhouding en geschikt voor vele lichtgeleidertypes – van geringe tot grotere diameter.

- niet flikkerend licht door geoptimaliseerde, efficiënte electronica
- verblindt niet door lichtgeleiderherkenning
- d.m.v. adapters aanpasbaar aan verschillende typen lichtgeleiders
- stapelbaar, horizontaal en verticaal opstelbaar
- ingebouwde transformator
- wordt met netkabel geleverd

Technische gegevens	
Lichtstroom i.g.v. benutting lichtgeleider 1 m × Ø 5 mm	400 lm
Lichtstroom i.g.v. benutting lichtgeleider 1 m × Ø 9 mm	810 lm
Lichtstroom i.g.v. benutting lichtgeleider 1 m × Ø 13 mm	980 lm
Kleurwarmte	7.700 K
Aansluiting lichtgeleider	Ø 15 mm
Stroomverbruik	62 W
Werkstroom	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
LED levensduur	50.000 h (fabrieksspecificatie)
Afmetingen (L × B × H)	259 mm × 174 mm × 137 mm
Materiaal	geëloxeerd aluminium
Kleur	titanium en grijs
Gewicht	ca. 2,7 kg

Leveringsomvang	
LED koudlichtunit Roma LED5	
netkabel	

Accessoires		
Zwanehals lichtgeleider 2-armig 450 mm		100-002929
Zwanehals lichtgeleider 3-armig 600 mm		100-003876
Flexibele lichtgeleider 1-armig 1600 mm		100-003906
Flexibele lichtgeleider 2-armig 800 mm		100-003901
Fibre optic kranslicht 52 mm		100-003890
Fibre optic kranslicht 66 mm		100-003894
Adapter voor Schott-lichtgeleider		100-005989

**MADE
IN
GERMANY**

