

Hansa

LED-Deckenleuchte

Alu Connect

LED, 36 W, nicht austauschbar,
Leuchtfarbe tageslicht- bis
warmweiß, Farbtemperatur 3100 -
7000 Kelvin, Energieeffizienzklasse E,
gewichteter Energieverbrauch 36
kWh / 1.000 h, Lichtstärke und
Farbtemperatur über Fernbedienung
stufenlos einstellbar, mit
Memoryfunktion, Höhe x Länge x
Breite 60 x 1180 x 110 mm, Farbe
silber



Artikelnummer: 240011



LED-Deckenleuchte





- zur direkten oder hängenden Deckenmontage, nur in Innenräumen geeignet
- LED, 36 W, nicht austauschbar
- Leuchtfarbe tageslicht- bis warmweiß, Farbtemperatur 3100 - 7000 Kelvin
- Energieeffizienzklasse E, gewichteter Energieverbrauch 36 kWh / 1.000 h
- Lichtstärke und Farbtemperatur über Fernbedienung stufenlos einstellbar, mit Memoryfunktion
- Reichweite der Fernbedienung bis zu 30 m
- Höhe x Länge x Breite 60 x 1180 x 110 mm
- Farbe silber
- Schutzart IP20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
- Lieferumfang: Fernbedienung ohne Batterie

- Eine Leuchte kann einzeln oder als Teil einer Gruppe gesteuert werden (3 Kanäle/Gruppen auf Fernbedienung vorhanden)
- Mehrere Deckenleuchten können in Reihenschaltung verbunden werden

Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	Brenndauer	20000 h
Leuchtentyp	LED-Deckenleuchte	dimmbar	ja
Aufstellung/Montage	Deckenmontage	Leuchte Funktion	dimmbar, Farbtemperatur einstellbar, Memoryfunktion
Leuchtmitteltyp	LED	Reichweite Fernbedienung	30 m
Leuchtfarbe	tageslicht- bis warmweiß	Höhe	60 mm
Farbtemperatur	3100-7000 Kelvin	Länge	1180 mm
Beleuchtungsstärke	620 Lux	Breite	110 mm
Lichtstrom	2800 Lumen	IP Schutzart	20: Fremdkörper > 12,5 mm, kein Wasserschutz
Farbwiedergabeindex (Ra)	>80	Farbe	silber
Energieeffizienzklasse	E	Spannungsversorgung	110-240 V AC, 50/60 Hz
Gewichteter Energieverbrauch	36 kWh / 1.000 h	Lieferumfang	Fernbedienung ohne Batterie
LED	ja	WEEE-Registrierungsnummer	DE87155287
Leistung Leuchtmittel	36 W	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Lichtausbeute	67 Lumen/Watt	Marke laut EAR-Register	Hansa
Leuchtmittel austauschbar	nicht austauschbar	Gewicht	2,195 kg

Dazu passt auch ...

218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
219520		Kunstpflanze Bambus, Höhe 1200 mm, Pflanze aus Polyester, Stamm aus Holz, Topf aus Kunststoff in schwarz
229958		Whiteboard, Höhe x Breite 600 x 900 mm, Tafeloberfläche mit Emaille- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert
236155		Pflanzsäule, Form rund mit gebogener Silhouette, aus Polyethylen in ähnlich RAL9003 Signalweiß, Höhe x Durchmesser 900 x 510 mm, Fassungsvermögen 35 l