

Hymer Treppenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 5 profilierte Sprossen, Holmlänge 1,47 m, Verstellbereich Steigteil / Stützteil 0,37 m / 1 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 524519



Hymer Treppenstehleiter

Treppenstehleiter

- Aufstieg beidseitig
- 2 x 5 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,27 m
- Holmlänge 1,47 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- stufenlos verstellbare Fußverlängerungen
- Verstellbereich Steigteil / Stützteil 0,37 m / 1 m
- Sichere Anwendung durch konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 12 kg



- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131-4
- 10 Jahre Garantie




Technische Details



| | | | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| Steigtechnik | Stehleiter | Leiter Ausführung | zweiteilig |
| Leitertyp | Treppenstehleiter | Leiter Ausstattung | stufenlos verstellbare Fußverlängerungen |
| Material | Aluminium | Verstellbereich Steigteil | 0,37 m |
| Nutzung | beidseitig | Verstellbereich Stützteil | 1 m |
| Länge Holm | 1,47 m | Sicherheitsausstattung Leiter | konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung |
| Arbeitshöhe | 2,27 m | Sicherheitsbügel | nein |
| Sprossen Anzahl | 2 x 5 | Spreizsicherung | ja |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierter Sprossen | Treppengängig | ja |
| Tiefe Sprossen | 30 mm | Ausführung | Typ 2 |
| klappbar | ja | Norm | DIN EN 131-4 |
| fahrbar | nein | Garantie | 10 Jahre |
| Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt | Gewicht | 12 kg |
| Unterbau | rutschfeste Leiterfüße | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 224581 |  | Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg |
| 224582 |  | Antistatikband, Für Leiter |
| 224583 |  | Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot |
| 224585 |  | Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149286 |  | Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar |
| 520203 |  | Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb |

| | | |
|--------|---|---|
| 526758 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 528920 |  | Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE |