

Artikelnummer:

ELED200100

Beschreibung:

LED-Fluchtwegleuchte, Notausgang mit Notstromeinheit, TEST-Funktion, Wandmontage, IP65



Technische Spezifikationen

SKU:	ELED200100
IP-Klassifizierung:	IP65
Lebensdauer:	50.000 h
Leistung:	4W Dauerbetrieb, 1,5W Notbetrieb
Lichtstrom:	100 lm
CRI:	>80
Farbtemperatur:	6000 K
Batterien:	3.6V 1.2Ah, Ni-Cd
Akkulaufzeit:	180 min
Batterieladestrom:	60 mA, voll aufgeladen in 24 Std
Batterieentladestrom:	250 mA, 3 Std. Notstrom
Norm Notbetrieb:	60598-2-22:2014
Norm Sicherheitsfarben/-zeichen:	ISO7010 & ISO 3864-1 / 4
TEST-Funktion:	manueller Test + Selbsttest + Ferntest (optional)
Ladeanzeige:	GRÜN
Fehleranzeige:	ROT
Material:	100% Polycarbonate
Farbe:	weiß
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Eingangsspannung:	220-240 V AC
Maße:	350 x 110 x 80 mm
EAN:	4260508894075

