

Artikelnummer: 154797

Kurzbeschreibung: Schaar-rollenbanen, baanbreedte 600 mm, met 4 steunen

Langbeschreibung: Schaar-rollenbanen, baanbreedte 500 mm:

[ul] Variabele lengte (uittrekbaar), voor wisselende locaties

 Ideaal in combinatie met rollenbanen en

transportbanden Neemt in in elkaar geschoven positie

weinig ruimte in - assen met verspringende rollen

Bijzonder flexibel omdat de baan in een bocht of S-bocht is te

gebruiken In hoogte verstelbaar (700 - 1100 mm)

Verrijdbaar met zwenkwieltjes Flexibel te plaatsen (kan met bocht opgesteld worden)

Draagrollen van blauwe kunststof buis (a^o 50 x 2,8 mm) Asafstand: 55 - 130 mm,

al naargelang de uitgetrokken lengte Hoogte instelbaar van 700 - 1100 mm, incl.

ondersteunen Baanbreedte: 500 mm Draagvermogen: 100 kg[ul]

