

M8 Power-Stecker, Buchseneinsatz, 4-polig



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	M8 POWERSTECKER, BUCHSE
Produktbeschreibung	M8-Steckverbinder in hoher Schutzart, Buchseneinsatz, 4-polig, Kunststoffausführung
Eignung zur Verwendung	Zum Anschluss an ET 200AL für DC 24 V Spannungsversorgung
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart nach EN 60529	
<ul style="list-style-type: none"> • IP65 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • IP67 	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Montage, min.	-30 °C
Umgebungstemperatur während Montage, max.	85 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
<ul style="list-style-type: none"> • min. 	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> • max. 	85 °C
Mechanik/Material	
Art des Kabelabgangs	180 Grad Kabelabgang
Material des Gehäuses	Kunststoff

Maße	
Breite	14 mm
Tiefe	47 mm
letzte Änderung:	28.10.2016