

## Handlaufkatze

Zuglast 1000 kg, Flanschbreite 64 - 203 mm

Artikelnummer: 907918



## Handlaufkatze

### Traglast 1000 kg

Handlaufkatze

- Zuglast 1000 kg
- Flanschbreite 64 - 203 mm
- Breite x Tiefe 311 x 246 mm
- mindestens 0,9 m Kurvenradius
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
- Laufräder aus Stahlguss in schwarz
- ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
- Laufrad Durchmesser innen / außen 68 / 81,5 mm
- mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
- Gewicht 14 kg

## Technische Details


Hebegerät	Hebezeug	Durchmesser Laufrad außen	81,5 mm
Hebezeugtyp	Handlaufkatze	Min. Kurvenradius	0,9 m
Zuglast	1000 kg	Oberfläche	lackiert
Bedienung Hub	manuell	Material Laufrad	Stahlguss
Flanschbreite	64-203 mm	Farbe Laufrad	schwarz
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010

Breite	311 mm	Maß F	125 mm
Tiefe	246 mm	Maß G	2 mm
Durchmesser Laufrad innen	68 mm	Gewicht	14 kg

## Zubehör

908116	.	Größere Flanschbreite für Laufkatze, Traglast 1000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

149457		Druckluft-Kettenzug, Traglast 250 kg, Anzahl Kettenstränge 1, Hakenaufhängung
663595		Fahrbarer Portalkran, Traglast 500 kg, Bauhöhe 3120 mm, lichte Breite 3000 mm