

Artikelnummer: 133464

Kurzbeschreibung: PE-Auffangwanne Bauer Typ WP, mit Auflagefläche, IBC & 200 l Fässer, Variante WP 2/11

Langbeschreibung: PE-Auffangwanne Bauer Typ WP, mit Auflagefläche, IBC & 200 l Fässer, div. Varianten: Die aus blauem, robustem Polyethylen gefertigte PE-Auffangwanne des Typs WP von Bauer ist beständig gegen Säuren, Laugen, Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien und mit einer praktischen Auflagefläche ausgestattet. Sie ist ideal für die sichere und vorschriftsmässige Lagerung von 200 l Fässern und IBC-

Containern. Da die PE-Auffangwanne des Typs WP unterfahrbar ist, kann sie auch von Gabelstaplern aufgenommen und transportiert werden. Darüber hinaus ist sie stapelbar und somit ausgesprochen platzsparend in Lager und Betrieb einsetzbar. Wir bieten Ihnen diese PE-Auffangwanne von Bauer in zwei verschiedenen Varianten an, nämlich in der Ausführung WP 1/11 sowie der Ausführung WP 2/11. Weitere Details: Geeignet für die sichere und vorschriftsmässige Lagerung von 200 l Fässern und IBC-Containern. Mit Auflagefläche. Stapelbar. Unterfahrbar. Beständig gegen Säuren, Laugen, Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien. Material: jeweils robustes Polyethylen. Farbe: jeweils blau. Verschiedene Varianten: PE-Auffangwanne WP 1/11: L 1590 x B 1455 x H 715 mm, mit Kapazität für 1 x 1000 Liter IBC Container, 200 Liter Fässern und einem Auffangvolumen von 1125 l, Gewicht 80 kg und Tragfähigkeit von 1500 kg. PE-Auffangwanne WP 2/11: L 2340 x B 1360 x H 510 mm, mit Kapazität für 2 x 1000 Liter IBC Container, 200 Liter Fässern und einem Auffangvolumen von 1150 l, Gewicht 85 kg und Tragfähigkeit von 2800 kg.



EAN/GTIN: 4052462048829