

VARIOfit **diable d'empilage aluminium**

force 150 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en aluminium (soudé), roues avec bandage air sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 202888



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabie d'empilage en aluminium

Force 150 kg



diable d'empilage aluminium

- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- structure en aluminium (soudé)
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie



Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	pneumatique	air
type de diabie de manutention	diabie d'empilage	roulement	roulement à billes
charge	150 kg	Ø de roue	260 mm
largeur de pelle	320 mm	matériau de jante	tôle d'acier
profondeur de pelle	250 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	aluminium	hauteur	1075 mm
matériau de finition	soudé	largeur	562 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	non	Poids	9 kg

Accessoires

500327		Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diabie de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm