

META

rayonnage grande largeur MINI-RACK

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2651 x 1050 mm, charge max. par tablette 490 kg, 4 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé

Numéro d'article: 470977



Das Lagersystem



Made in
Germany

META Rayonnage grande largeur MINI-RACK

Rayonnage suivant

- Rayonnage de qualité, idéal pour charges lourdes et encombrantes

Tablettes :

- Niveaux équipés de plateaux agglomérés, épaisseur 19 mm
- La feuillure des lisses protège les chants du platelage en acier
- Les niveaux sont renforcés par des barres porteuses

Montants :

- Les traverses s'accrochent en un tour de main sur les échelles et assurent l'excellente rigidité longitudinale du rayonnage

Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle et platines de sol à cheviller, nombre de tablettes indiqué dans l'offre

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)
- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Marquage :

- Les rayonnages à alimentation manuelle uni ou bilatérale dont la hauteur est comprise entre 2500 et 4000 mm doivent être chevillés au sol

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Sur demande :





- Butée de protection sur demande
- Autres accessoires de rayonnage sur demande

Détails techniques






| | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| type de meuble | rayonnage | tablettes | 4 pièce |
| type de rayonnage | rayonnage grande largeur | type de soubassement | sol en bois |
| rayonnage modulaire | rayonnage sans boulons | équipement plateau | renfort par poutres |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | tablette réglable au pas | 50 mm |
| convient pour (produit/matériau) | pour marchandises encombrantes | utilisation | à un côté |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 2500 mm | surface de traverses | galvanisé |
| largeur | 2651 mm | angle d'installation | droit |
| profondeur | 1050 mm | soubassement | ped (chevillable) |
| charge maxi par tablette | 490 kg | livraison | démonté |
| largeur de compartiment | 2600 mm | garantie | 5 ans |
| charge maxi par élément | 2500 kg | Poids | 225,454 kg |
| profondeur de compartiment | 1050 mm | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 150076 |  | ancre à visser pour rayonnage grande largeur |
| 470875 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1451 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 4 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé |
| 470911 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1851 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 4 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé |
| 470944 |  | rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2251 x 1050 mm, charge max. par tablette 600 kg, 4 niveaux avec sol en bois, utilisation à un côté, montants galvanisé, traverses galvanisé |
| 471867 |  | sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2600 x 1050 mm, pour une charge max./tabl. de 490 kg, avec renfort par poutres, en bois avec finition nature |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés |
| 221378 |  | transpalette, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |