

Feuille de données du produit



Article N°: K1331L Diable à bavette rabattable

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tablier cintré permettant d'embarquer des éléments ronds tels que rouleaux, bidons, seaux etc. Bavette fixe et rabattable, poignées de sécurité en plastique dur avec arceaux de sécurité et patins amovibles. Roues gonflables sur jante en plastique, moyeu à roulement à rouleaux. Livré avec bavette démontée.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	300
Largeur bavette (mm)	320/250
Prof. bavette (mm)	250/500
Largeur totale (mm)	580
Profondeur totale (mm)	873
Hauteur totale (mm)	1300
Type de pneu	Gonflables
Roues (mm)	260 x 85
Configuration	klappbar
Poids (kg)	16,5
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976133102