



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 23799 ESD-Palletonderwagen



Voor pallets en gasboxen. Robuust gelaste profielstalen constructie, met 4 vanghoeken, gepoedercoat, grijs RAL 7015. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE-ESD wielen, naaf met kogellager, zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streepluus rubber.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	750
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	810
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	610
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	282
<b>Totale lengte (mm)</b>	855
<b>Totale breedte (mm)</b>	655
<b>Totale hoogte (mm)</b>	329
<b>Wielen</b>	TPE-ESD
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Uitvoering</b>	voor industriële pallets
<b>Gewicht (kg)</b>	30
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976237992