

## Termékinformációk

# 11 02 160

## Huzalcsupaszító fogó Nyitórugóval, univerzális

- Egy-, több- és hajszerű vezetékhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. Ø 5,0 mm ill. 10 mm<sup>2</sup> vezeték-keresztmetszet
- Egyszerű beállítás a kívánt huzal- vagy pászmaátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



MM

### Általános

Cikkszám	11 02 160
EAN	4003773023180
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	165 g
Méret	160 x 72 x 19 mm

### Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	10 mm <sup>2</sup>
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 5,0 mm
AWG	8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

