

Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 700 kg, laadvlak
lengte x breedte 1160 x 760 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouwconstructies: 4 schotten, 3
wanden neerklapbaar, onderstel
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met
TPE-banden op kunststof-velg



Artikelnummer: 158259

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 700 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 700 kg
- laadvlak lengte x breedte 1160 x 760 mm
- laadhoogte 410 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 schotten, 3 wanden neerklapbaar
- stuurkrans kogelgelagerd
- schaaldissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel transportwagen

euronorm nee

type wagen	handtrekwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
draagvermogen	700 kg	oppervlak platform	antislip
constructies	4 schotten	platform uitvoering	Waterdicht
constructies functie	3 wanden neerklapbaar	wagen uitrusting	excl. uitrusting
lengte laadvlak	1160 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
breedte laadvlak	760 mm	banden	TPE
laadhoogte	410 mm	materiaal velg	kunststof
materiaal	staal/hout	wiellager	groefkogellager
sturing	stuurkrans kogelgelagerd	wielstand	rechthoekig
stuurstang	ja	type rem	automatische rem
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	rem functie	werkt op de voorwielen
veiligheidsgreep	ja	oppervlak onderstel	m. poedercoating
lengte	1400 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte	840 mm	gewicht	87 kg