

## Rollcart remorque industrielle

force 5 t, plateau longueur x largeur 2000 x 1000 mm, plateforme en sérigraphie avec surface antidérapante, imperméable, fusée d'essieu 4 roues, cadre avec laquage en RAL2004 orangé pur, 4 roues, avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 203378



## Rollcart Remorque industrielle

### Force 5000 kg

remorque industrielle









- force 5 t
- plateau longueur x largeur 2000 x 1000 mm
- hauteur de charge 540 mm
- plateforme en sérigraphie avec surface antidérapante, imperméable
- fusée d'essieu 4 roues
- timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute
- cadre avec laquage en RAL2004 orangé pur
- 4 roues
- avec bandage caoutchouc plein
- 5 année(s) de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	remorque	surface de plateforme	antidérapant
type de remorque	remorque industrielle	exécution de plateforme	imperméable
matériau	acier	nombre/type de roulettes	4 roues
charge	5 t	pneumatique	caoutchouc plein

hauteur de charge	540 mm	Diamètre de roue	400 mm
longueur de plateau	2000 mm	roulement	roulement à billes de précision
largeur de plateau	1000 mm	largeur de roue	130 mm
rehausses	aucune	surface	laqué
direction	fusée d'essieu 4 roues	couleur	orangé pur // RAL2004
Exécution du timon	timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute	garantie	5 année(s)
matériau de plateforme	panneau de contreplaqué en résine phénolique	Poids	310 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149422		palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, hauteur de levage 3 m, nombre de brins 1
210710		transpalette élévateur hydraulique, force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 80 mm
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
529663		protège-câbles, élément de base, Pour vitesses < 10 km/h, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange