

fetra verzamelwagen

draagvermogen 300 kg, met 1 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 610 mm, etage(s) van draadgaas, constructie van stalen buis galvanisch verzinkt, Met TPE-banden op kunststof-velg

Artikelnummer: 218914



fetra
Transportgeräte



fetra Orderverzamelwagen

Draagvermogen 300 kg

verzamelwagen

- draagvermogen 300 kg
- met 1 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 850 x 610 mm
- hoogte x lengte x breedte 1625 x 1091 x 690 mm
- etage(s) van draadgaas
- opbouwelementen: 2 kopwanden (draadrooster)
- constructie van stalen buis galvanisch verzinkt
- maaswijdte bodem 120 x 30 mm / zijden 100 x 50 mm
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- Met TPE-banden op kunststof-velg
- wielnaaf met groefkogellager
- 10 jaar garantie











Technische details





transporttoestel transportwagen

wieluitrusting 2 zwenkwielen met rem




type wagen	verzamelwagen	materiaal	stalen buis
draagvermogen	300 kg	maaswijdte zijden	100 x 50 mm
lengte laadvlak	850 mm	etage-inrichting	recht
breedte laadvlak	610 mm	constructies	2 kopwanden (draadrooster)
hoogte	1625 mm	schuifbeugel	2 stuks
etages aantal	1 stuks	wiel-ø	125 mm
materiaal etage(s)	draadgaas	wiellager	groefkogellager
maaswijdte bodem	120 x 30 mm	materiaal velg	kunststof
lengte	1091 mm	oppervlak	galvanisch verzinkt
breedte	690 mm	garantie	10 jaar
banden	TPE	gewicht	28 kg
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen		

Gerelateerde Producten

215410		openslaande deur voor verzamelwagen, hoogte x lengte x breedte 1625 x 850 x 610 mm, van draadgaas, galvanisch verzinkt
218918		schrijfbord voor verzamelwagen, van staal in RAL7035 lichtgrijs, hoogte x breedte 335 x 352 mm
218919		markeringsbord voor verzamelwagen, van staal in matzwart, hoogte x breedte 210 x 330 mm
218920		fleshouder voor verzamelwagen, inhangbaar, van kunststof, inhoud 0,33 - 1,5 l
218922		spoorwiel voor verzamelwagen, voor wagenlengte 850 mm, met TPE-banden
218926		inhanglegbord voor verzamelwagen, lengte x breedte 850 x 610 mm, van draadgaas, galvanisch verzinkt
218929		trede voor verzamelwagen, met 3 treden, van hout en staal, hoogte 600 mm, voor wagenbreedte 610 mm
218931		vakverdeler voor draadgaasbodem, hoogte x breedte 95 x 606 mm, van draadgaas, galvanisch verzinkt
218933		laadvlakverdeler voor verzamelwagen, hoogte x breedte 95 x 606 mm, van draadgaas, galvanisch verzinkt
218936		dissel en koppeling voor verzamelwagen, van staal, voor wagenbreedte 610 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
218941		achterwand voor verzamelwagen, hoogte x lengte x breedte 1625 x 850 x 610 mm, van draadgaas, galvanisch verzinkt
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm