

## Rollcart Werkbank



Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, Gestellausführung 4 FüÙe, Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 158098

## Rollcart Werkbank

### kleine Ausführung

Werkbank

- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 21 mm
- Traglast 400 kg
- Gestellausführung 4 FüÙe
- Ausstattung: 6 Schubladen, 1 Schrank
- links 1 Schrank
- rechts 6 Schubladen
- Schrank mit 2 verstellbaren Böden
- Traglast je Schublade 25 kg
- Schubladen auf Gleitführung
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- mit Schiebegriff

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszugsführung Schublade	auf Gleitführung
Tischtyp	Werkbank	abschließbar	ja
Gestellausführung	4 Füße	Material Platte	Multiplex
Gestellform	4-Fußgestell	Material Gestell	Stahl
Breite	600 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	1000 mm	Farbe Gestell	enzianblau // RAL5010
Stärke Platte	21 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Traglast	400 kg	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	nein	Schließsystem	Zylinderschloss
Werkbank Ausstattung	6 Schubladen, 1 Schrank	Ablageböden Anzahl	2 Stück
Unterbauten links	1 Schrank	Türen Anzahl	1 Stück
Unterbauten rechts	Schubladen	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl	6 Stück	Schrank Ausstattung	Schrank mit 2 verstellbaren Böden
Schubladentraglast	25 kg	Gewicht	69 kg