

PROCITY

Verkehrsspiegel rund

Durchmesser 750 mm, Maximale Sichtweite 11 m, Sichtfeld 90 °, Spiegel aus Polymir®, UV- und wetterbeständig, Rahmen aus Harz (thermoplastisch) in rot/weiß, reflektierend

Artikelnummer: 224514



PROCITY Verkehrsspiegel

unzerbrechlich und robust

Verkehrsspiegel rund




- Für den Außenbereich geeignet
- Durchmesser 750 mm
- Maximale Sichtweite 11 m
- Sichtfeld 90 °
- Spiegel aus Polymir®, UV- und wetterbeständig
- Rahmen aus Harz (thermoplastisch) in rot/weiß, reflektierend
- Zur Wand- oder Pfostenmontage
- Ausgestattet mit Halterung
- 3 Jahre Garantie

Technische Details





Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Durchmesser	750 mm
Sicherheitsausstattung	Spiegel	Sichtfeld	90 °
Spiegeltyp	Verkehrsspiegel	max. Distanz	11 m

Einsatzort	Außenbereich	Spiegel Ausstattung	Halterung
Material Spiegel	Polymir®	Spiegel Ausführung	UV- und wetterbeständig
Material Rahmen	Harz (thermoplastisch)	Befestigungsart	Wand-/Pfostenmontage
Oberflächentyp	reflektierend	Garantie	3 Jahre
Farbe Rahmen	rot/weiß	Gewicht	12 kg
Form	rund		

Zubehör

224521		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224522		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL6005 Moosgrün
224523		Heizfolie für Verkehrsspiegel, 200 V, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

224520		Verbindungshalterung für Verkehrsspiegel, Länge 1300 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224521		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224522		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL6005 Moosgrün
224523		Heizfolie für Verkehrsspiegel, 200 V, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar