

Microfaser-Sorbents

Lieferung als Rolle, Länge x Durchmesser 50 m x 435 mm, Aufnahmekapazität 248 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen



Artikelnummer: 503892

Microfaser-Öl-Sorbents

Microfaser-Sorbents

- Für Öle und Treibstoffe
- Lieferung als Rolle
- Länge x Durchmesser 50 m x 435 mm
- Aufnahmekapazität 248 l pro Verpackungseinheit
- aus Polypropylen

Technische Details

| | | | |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Gefahrstoff-Aufnahme | Material | Polypropylen |
| Gefahrstoff-Aufnahme | Microfaser-Sorbents | Länge m | 50 m |
| Medium | Öle und Treibstoffe | Breite | 800 mm |
| Aufnahmekapazität/VE | 248 l | Durchmesser | 435 mm |
| Konfektionierung | Rolle | Gewicht | 11 kg |

Dazu passt auch ...

141935



Warnschild, Symbol/Text: Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm

| | | |
|--------|---|--|
| 141938 |  | Warnschild, Symbol/Text: Achtung/Gefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm |
| 141940 |  | Verbotsschild, Symbol/Text: Einfahrt gesperrt, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in rot, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm |
| 141947 |  | Gebotsschild, Symbol/Text: Pfeil, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in blau, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm |
| 500545 |  | Augenschutzschrank, Füllung: Augenspülflaschen, Augenklappe, Kompressen, Einmalhandschuhe, Vliesstofftücher, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 280 x 130 mm, Ausstattung: 1 Boden, 1 Ebene(n), verschließbar mit Magnetverschluss, Konstruktion aus Stahl, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß |