

bott

Schubladenschrank

cubio

Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1300 x 750 mm, 10 Schublade(n), Mit Normallastauszug, Verschießbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 527970



bott Großraum-Schubladenschrank cubio

stationär

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1200 x 1300 x 750 mm
- 10 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 8x100 mm/2x150 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Mit Griffleiste
- Mit Etikettierfläche
- Traglast je Schublade 75 kg
- Mit Normallastauszug
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschießbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszug Schublade	100 %
Schrankschranktyp	Schubladenschrank	Beschriftungsfeld	Etikettierfläche
Material	Stahlblech	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1200 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	1300 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tiefe	750 mm	Auszugsart	Normallastauszug
Schrank Ausstattung	Schubladen	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	10 Stück	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl x Höhe	8x100 mm/2x150 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 100 mm	8 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 150 mm	2 Stück	fahrbar	nein
Schubladentraglast	75 kg	Garantie	3 Jahre
Auszugsführung Schublade	kugelgelagert	Gewicht	222,1 kg

Zubehör

125770		Ersatzschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)
125771		Wechselschlüssel, Für Schubladenschrank, aus Messing (glanzvernickelt)
125772		5-Stift-Wechselkern, Für Schubladenschrank
125774		Einzelverriegelung für Schublade, Für Schubladenschrank
125791		Schrankschrankauflage, mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1300 x 750 mm
126249		Unterfahrsockel für Systemschrank, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 750 mm
126253		Gerätehalter, passend für 13 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 150 x 37 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz
126254		Gerätehalter, passend für 5 Teile, Höhe x Breite x Tiefe 37 x 300 x 30 mm, Aus Kunststoff/Aluminium in schwarz
126255		Auflagewinkel, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 80 x 20 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau

126256		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank
126258		Fräserhalterung, Durchmesser 10 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126259		Fräserhalterung, Durchmesser 13 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126260		Fräserhalterung, Durchmesser 16 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126261		Fräserhalterung, Durchmesser 22 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126262		Fräserhalterung, Durchmesser 27 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126263		Fräserhalterung, Durchmesser 32 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126264		Fräserhalterung, Durchmesser 40 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126265		Fräserhalterung, Durchmesser 50 mm, Aus Polystyrol in RAL7011 Eisengrau
126271		Anti-Rutschmatte, Höhe x Breite x Tiefe 2,5 x 1175 x 625 mm, für Schrank Breite x Tiefe 1300 x 750 mm
126290		Mulden, 21 Mulden (2 x B 70 mm, 3 x B 45 mm) + 84 Muldenwände, Höhe x Breite x Tiefe 28 x 1300 x 750 mm

Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot