

ROHRflex PA 12-S

ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche

Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, für sehr flexible Anwendungen, Außenbereich, V2 (UL 94)


Temperatur: -50°C ... +100°C ^ +130°C

Material: Kunststoff PA 12

Schutzart [nach EN 60529]: IP 68 | IP 69K

Eigenschaften:

- hohe Wechselbiegefestigkeit
- gute Isolationseigenschaften
- luft- und flüssigkeitsdicht
- öl- und benzinbeständig
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium-, halogenfrei
- selbstverlöschend
- flammwidrig
- UV-beständig

**Einsatzgebiete:**

- Maschinen- und Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Profil	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
10242202006	schwarz	10,0	fein	6,5	10,0	13	35	0,020	50
10242202010	schwarz	13,0	fein	10,0	13,0	15	45	0,030	50
10242202012	schwarz	15,8	fein	12,5	15,8	22	55	0,040	50
10242202014	schwarz	18,5	fein	14,3	18,2	27	65	0,050	50
10242202016	schwarz	21,2	fein	16,5	21,2	35	75	0,060	50
10242202023	schwarz	28,5	fein	23,0	28,5	45	100	0,100	50
10242202029	schwarz	34,5	fein	29,0	34,5	50	120	0,120	25
10242202036	schwarz	42,5	fein	36,0	42,5	80	150	0,150	25
10242202048	schwarz	54,5	fein	48,0	54,5	100	190	0,210	25
10242232016	schwarz	21,2	breit	15,5	21,2	45	75	0,060	50
10242232023	schwarz	28,5	breit	22,0	28,5	55	100	0,100	50
10242232029	schwarz	34,5	breit	28,0	34,5	65	120	0,120	25
10242232036	schwarz	42,5	breit	35,8	42,5	90	150	0,140	25
10242232048	schwarz	54,5	breit	47,5	54,5	100	190	0,210	25
10236201006	grau	10,0	fein	6,5	10,0	13	35	0,020	50
10236201010	grau	13,0	fein	10,0	13,0	15	45	0,030	50
10236201012	grau	15,8	fein	12,5	15,8	22	55	0,040	50
10236201014	grau	18,5	fein	14,3	18,2	27	65	0,050	50
10236201016	grau	21,2	fein	16,5	21,2	35	75	0,060	50
10236201023	grau	28,5	fein	23,0	28,5	45	100	0,100	50



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Profil	ID [mm]	AD [mm]	BR stat. [mm]	BR dyn. [mm]	Gewicht [kg/m]	VPE [m]
10236201029	grau	34,5	fein	29,0	34,5	50	120	0,120	25
10236201036	grau	42,5	fein	36,0	42,5	80	150	0,150	25
10236201048	grau	54,5	fein	48,0	54,5	100	190	0,210	25
10236209006	orange	10,0	fein	6,5	10,0	13	35	0,020	50
10236209010	orange	13,0	fein	10,0	13,0	15	45	0,030	50
10236209012	orange	15,8	fein	12,0	15,8	22	55	0,040	50
10236209016	orange	21,2	fein	16,5	21,2	35	75	0,060	50
10236209023	orange	28,5	fein	23,0	28,5	45	100	0,100	50
10236209029	orange	34,5	fein	29,0	34,5	50	120	0,120	25
10236209036	orange	42,5	fein	36,0	42,5	80	150	0,150	25
10236209048	orange	54,5	fein	48,0	54,5	100	190	0,210	25

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.