

75.08.110	Leiterplatten-Führung 1,3-2,5mm / gefedert, Bauhöhe: 4.57 mm
Material	Polycarbonat
Länge	104,8
Nuttiefe / Mass-W	2,37 mm
Nutbreite	1,2 mm
Bauart	Gefederte Führg.
Brennklasse	UL94 V-2
Farbe	schwarz
Breite / Ø	11,9 mm
Lieferform	Steckfuss, Mtg.Bohrung Ø 3,3mm
Bautype	Federfinger LP 1,2 - 2,5mm
Befestigungsabstand	92,1 mm
	RoHS konform / WEEE konform / 76/769/EWG konform

