

Casoo Bockrolle



Traglast 300 kg, Mit Elastik-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser 160 mm, Naben Länge 59 mm, Felge aus Polyamid, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243400



Bockrolle

- Traglast 300 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Durchmesser 160 mm
- Naben Länge 59 mm
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	300 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Elastik	Länge Nabe	59 mm
Durchmesser Rad	160 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm

Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Rollenlager	Gewicht	1,63 kg