



	<h1 style="margin: 0;">Scheiben</h1> <p style="margin: 0;">Ausführung mittel (bisher blank) vorzugsweise für Sechskantschrauben und -muttern</p>	<h1 style="margin: 0;">DIN</h1> <h1 style="margin: 0;">125</h1>
--	--	---

Medium washers for hexagon bolts and nuts


Zusammenhang mit einer in Vorbereitung befindlichen ISO-Empfehlung, siehe Erläuterungen.

Maße in mm

Form A ohne Fase
handelsüblich bis $d_1 = 23$ mm



Form B mit Fase
handelsüblich ab $d_1 = 5,3$ mm



Bezeichnung einer Scheibe Form A oder B (nach Wahl des Herstellers), von Lochdurchmesser $d_1 = 8,4$ mm, aus Stahl (St):
Scheibe 8,4 DIN 125 – St

Bezeichnung einer Scheibe Form A, von Lochdurchmesser $d_1 = 8,4$ mm, aus Stahl (St):
Scheibe A 8,4 DIN 125 – St

d_1	d_2	s	Gewicht (7,85 kg/dm ³) kg/1000 Stück ≈	Für Schrauben Metrisch	d_1	d_2	s	Gewicht (7,85 kg/dm ³) kg/1000 Stück ≈	Für Schrauben Metrisch	d_1	d_2	s	Gewicht (7,85 kg/dm ³) kg/1000 Stück ≈	Für Schrauben Metrisch
1,7	4	0,3	0,024	1,6	25	44	4	32,3	24	62	110	9	458	60
1,8*	4,5	0,3	0,031	1,7	27*	50	4	43,7	26	66	115	9	492	64
2,2	5	0,3	0,037	2	28	50	4	42,3	27	70	120	10	586	68
2,5*	6	0,5	0,092	2,3	29*	50	4	40,9	28	74	125	10	625	72
2,7	6,5	0,5	0,108	2,5	31	56	4	53,6	30	78	135	10	748	76
2,8*	7	0,5	0,127	2,6	33*	60	5	77,5	32	82	140	12	952	80
3,2	7	0,5	0,120	3	34	60	5	75,4	33	87	145	12	995	85
3,7*	8	0,5	0,156	3,5	36*	66	5	94,3	35	93	160	12	1250	90
4,3	9	0,8	0,308	4	37	66	5	92,0	36	98	165	12	1300	95
5,3	10	1	0,443	5	39*	72	6	135	38	104	175	14	1710	100
6,4	12,5	1,6	1,14	6	40	72	6	133	39	109	180	14	1770	105
7,4	14	1,6	1,39	7	41*	72	6	130	40	114	185	14	1830	110
8,4	17	1,6	2,14	8	43	78	7	183	42	119	200	14	2230	115
10,5	21	2	4,08	10	46	85	7	220	45	124	210	16	2830	120
13	24	2,5	6,27	12	50	92	8	294	48	129	220	16	3130	125
15	28	2,5	8,60	14	52*	92	8	284	50	134	220	16	3000	130
17	30	3	11,3	16	54	98	8	330	52	139*	230	16	3310	135
19	34	3	14,7	18	57*	105	9	431	55	144	240	18	4090	140
21	37	3	17,2	20	58	105	9	425	56	149*	250	18	4470	145
23	39	3	18,4	22	60*	110	9	471	58	155	250	18	4270	150

Die mit * gekennzeichneten Größen sind in dem ISO-Entwurf ISO/DR 940 bzw. der vorgesehenen Ergänzung dieses ISO-Entwurfes nicht enthalten.

Fortsetzung Seite 2

Arbeitsausschuß Schrauben im Deutschen Normenausschuß (DNA)

Werkstoff (bei Bestellung angeben):

- St = Stahl
- St 50 = Stahl mit einer Zugfestigkeit von mindestens 50 kp/mm² (nur für Scheiben bis 17 mm Lochdurchmesser)
- nrSt = Nichtrostender Stahl
- Ms = Messing
- Al-Leg. = Aluminiumlegierung
- Andere Werkstoffe oder Festigkeitseigenschaften auf besondere Vereinbarung

Ausführung: mittel (bisher blank)

- entgratet
- zulässige Abweichungen nach DIN 522
- Oberfläche Reihe 2 DIN 3141

Erläuterungen

Das Technische Komitee ISO/TC 2 „Schrauben, Muttern und Zubehör“ befaßt sich seit mehreren Jahren mit der Aufstellung einer ISO-Empfehlung über Scheiben für Sechskantschrauben und -mutter. Die Verhandlungen sind inzwischen so weit zum Abschluß gekommen, daß eine Neuauflage von DIN 125 veröffentlicht werden kann. Diese Neuauflage stimmt sachlich für die mit * gekennzeichneten Größen mit dem Verfahren C der ISO überein, dem folgender ISO-Entwurf zugrunde liegt:

Second Draft ISO Recommendation No 940
Washers for hexagon bolts and nuts, metric series
Rondelles pour boulons à tête hexagonale et écrous hexagonaux, série métrique

Scheiben für Sechskantschrauben und -mutter

In der vorliegenden Norm sind für die Ausführungen mit und ohne Fase Formbuchstaben aufgenommen worden, damit im Bedarfsfall eine bestimmte Form bezeichnet werden kann. Ähnliche Festlegungen waren auch in der Ausgabe Mai 1943 von DIN 125 enthalten, jedoch sind dort keine Formbuchstaben festgelegt.

Scheiben Form A ohne Fase werden im allgemeinen aus Kaltbändern nach DIN 1544 hergestellt und sind nur bis 3 mm

Dicke handelsüblich. Deshalb wurde ein entsprechender Hinweis aufgenommen. Scheiben Form B sind im allgemeinen erst ab $d_1 = 5,3$ mm handelsüblich, weil bei Scheiben unter 1 mm Dicke die mögliche Fase so klein wird, daß praktisch kein Unterschied zwischen den Scheiben mit und ohne Fase besteht.

Die Durchgangslöcher entsprechen der Reihe fein nach DIN 69 (ISO-Werte) und damit der ISO-Empfehlung R 273.

Die bisherigen Größen für Schrauben und Muttern mit Whitworth-Gewinde wurden gestrichen.

In Übereinstimmung mit DIN 522 und den für Schrauben und Muttern in DIN 267 getroffenen Festlegungen wurde die bisherige Angabe „blank“ für die Ausführung durch „mittel“ ersetzt. Ferner wurde für die Rauhtiefen der Oberflächen auf DIN 3141 (Vornorm) Bezug genommen.

Die Werkstoffangaben wurden ergänzt. Unter anderem wurde St 50 für Scheiben bis 17 mm Lochdurchmesser aufgenommen, wobei diese Scheiben hauptsächlich für hochfeste Schraubenverbindungen gedacht sind.

Eigenschaften von Polyamid 6.6*

General properties of Polyamid 6.6*

Proprietes de Polyamide 6.6*

Spezifisches Gewicht	Density	Densité	g/cm ³	1,16
Zugfestigkeit	Tensile strength	Résistance à la traction	kp/cm ²	600–650
Bruchdehnung	Breaking Elongation	Allongement à la rupture	%	170
Elastizitätsmodul	Modulus for tension	Module d'élasticité	kp/cm ²	1,8–2,0 x 10 ⁴
Kerbschlagzähigkeit	Notched bar test toughness	Résistance au choc sur barreau entaillé	cmkp/cm ²	21,5
Kugeldruckhärte	Indentation hardness	Dureté à la pénétration de la bille	kp/cm ²	750–850
Gebrauchstemperatur dauernd	Use temperature normal	Température d'utilisation normale	°C	80–100
kurzzeitig	peak	en pointe		110–135
Spezif. Durchgangswiderstand	Transversal resistance	Résistivité transversale	Ohm x cm	4 x 10 ¹¹

CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Widersteht ausgezeichnet den gängigen Lösemitteln: Erdöl, Schmierungsöl, Benzin, Benzol, Azeton, Trilen, White spirit . . .

Widersteht sogar den hochprozentigen und starken Basen. Widersteht den meisten verdünnten Säuren.

Was die starken Säuren anbelangt, so muß der Widerstand von Polyamid geprüft werden, nach dem Konzentrationsgrad und den Temperaturen. Befragen Sie uns bitte in diesem Fall.

CHEMICAL CHARACTERISTICS

Very good resistance to attack by usual solvents: paraffin, lubricating oil, petrol, benzol, acetone, trichlorethylene, white spirit . . .

Resistant to very strong and concentrated bases. Resistant to most diluted acids.

As concerns strong acids the resistance of polyamid should be tested according to the degree of concentration and temperature. In this case we should be consulted.

PROPRIETES CHIMIQUES

Très bonne tenue aux solvants courants: pétrole, huile de graissage, essence, benzole, acétone, trichloréthylène, white spirit . . .

Résiste aux bases même concentrées et fortes. Résiste à la plupart des acides dilués.

En ce qui concerne les acides forts, la résistance du polyamide doit être testée selon le degré de concentration et les températures. Nous consulter dans ce cas.

* Gemäß den Angaben des Werkstofflieferanten

According to the raw materials manufacturer's data.

Selon les données du fabricant de matières premières

Die vorstehenden Artikel können auch nachträglich eingefärbt (nicht witterungsbeständig) oder auch direkt bei fertigungsgerechten Mengen in farbig gespritzt oder auch aus den Materialien Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Polyacetal, Polypropylen, Polycarbonat oder HD-Polyäthylen gefertigt werden.

The above articles we can ink to a later time (not weathering resistance) or directly inject in colour or manufacture out of the materials Polyamid 6.6, glass-fiber reinforced, Polyacetal, Polypropylene, Polycarbonate or HD-Polyethylene if production quantities are needed.

Nous pouvons colorés ultérieur les susdits articles (non stabilité aux intempéries) ou – quantités intéressantes prévues – nous les coulons par injection colorée ou nous les livrons en Polyamide 6.6, chargée fibre de verre, Polyacétal, Polypropylène, Polycarbonate ou HD-Polythène.

Nachdruck, auch auszugsweise, bedarf unserer ausdrücklichen Genehmigung. Urheberrechte und Änderungen behalten wir uns vor.

Reprint, also in extracts, must be authorized by us. Copyright and alterations are reserved to ourselves.

Reproduction interdite. Copyright et modifications sont réservées à nous seul.

(Hiermit werden alle früher erschienenen Prospekte, Kataloge und Preislisten ungültig.)
(Hereby all former leaflets, catalogues and price lists become invalid.)
(Par cela tous les autres prospectus, catalogues et prix courants ne sont plus valables.)