

## fetra steekwagen voor kratten

draagvermogen 300 kg, wielen met lucht-banden, steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm, constructie van staal, gelast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

Artikelnummer: 119152



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Steekwagen voor kratten



### Draagvermogen 300 kg

steekwagen voor kratten

- draagvermogen 300 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- hoogte x breedte 1600 x 580 mm
- steekplaat vastschroefbaar en vervangbaar
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met rollager
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 10 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	steekwagen voor kratten	wiellager	rollager
draagvermogen	300 kg	materiaal greep	kunststof
breedte schep	480 mm	wiel-ø	260 mm
diepte schep	300 mm	materiaal velg	kunststof
schep functie	vastschroefbaar/vervangbaar	veiligheidsgreep	ja
materiaal	staal	hoogte	1600 mm
materiaal verwerking	gelast	breedte	580 mm
oppervlak	m. poedercoating	garantie	10 jaar
kleur	brijantblauw // RAL5007	levering	gedemonteerd
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	17 kg
trapslede	nee		

## Gerelateerde Producten

119195		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (set 4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
119197		wiel, diameter x breedte 260 x 85 mm, met Polyurethaan-banden, meerprijs per steekwagen (paar, 2 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar