

VARIOfit **chariot conteneur à grilles**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 650 mm, rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203247



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot caisse **avec parois grillagées**

chariot conteneur à grilles

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 650 mm
- rehausses : 4 parois (grillagées), 1 paroi longitudinale rabattable
- grosseur de la maille 50x60 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds

- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	dimension du fil	50x60 mm
type de chariot	chariot conteneur à grilles	couvercle	non
matériau	acier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau de finition	soudé	pneumatique	TPE
charge	500 kg	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1000 mm	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
largeur de plateau	650 mm	roulement	roulement à billes
hauteur	1075 mm	disposition des roues	rectangulaire
norme européenne	non	surface	finition peinture époxy
matériau de plateforme	MDF	couleur	bleu gentiane // RAL5010
rehausses	4 parois (grillagées)	garantie	12 années
fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable	Poids	51 kg

Accessoires

203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm