

## Schake greppelbrug

lengte x breedte 2700 x 1000 mm, draagvermogen 200 kg/m<sup>2</sup>, trede van aluminium met antislip traanplaat

Artikelnummer: 218643



## Schake Greppelbrug

greppelbrug

- geschikt voor buiten
- lengte x breedte 2700 x 1000 mm
- draagvermogen 200 kg/m<sup>2</sup>
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- trede van aluminium met antislip traanplaat
- uitgerust met oprijplaat en inklapbare zijleuningen
- Voldoet aan de voorschriften van ZTV-SA



### Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	oppervlak onderstel	verzinkt
afzetsysteem	greppelbrug	materiaal voetplaat	aluminium
plaats van toepassing	buiten	oppervlak trede	antislip traanplaat
lengte	2700 mm	greppelbrug uitrusting	oprijplaat, inklapbare zijleuningen
breedte	1000 mm	norm	voorschriften uit ZTV-SA
draagvermogen	200 kg/m <sup>2</sup>	gewicht	88,05 kg
materiaal onderstel	staal		

