

Blume Förderanlagen doorvoer voor rollenbaan

BLUME
FÖRDERANLAGEN

draagrol van kunststof, wieldiameter 20 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 50 mm, met scharnieren en handgreep



Artikelnummer: 510287

Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

Doorgang

doorvoer voor rollenbaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 20 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 50 mm
- met scharnieren en handgreep
- omhoog klapbaar en daardoor als vergrendeling te gebruiken
- U-profiel frame hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	asafstand	50 mm
baantype	rollenbaan	framehoogte	70 mm
baancomponent	doorvoer	framebreedte	20 mm
roltype	draagrol	transportbaan uitrusting	scharnieren, handgreep
materiaal rol	kunststof	transportbaan functie	omhoog klapbaar en daardoor als vergrendeling te gebruiken
diameter rol	20 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel

baanbreedte	300 mm	gewicht	9 kg
breedte	340 mm		