



Der kompakte Arbeitsplatzdrucker

Der FS-1041 bietet Ihnen besonders ausdauernde Leistung zum günstigen Preis. Die einzigartige ECOSYS-Technologie hilft dabei, die Druckkosten zu reduzieren und unnötigen Abfall zu vermeiden. Bildtrommel und Entwickler-einheit verbleiben über die Lebensdauer des Systems im Gerät, so dass nur der Toner gewechselt werden muss. Die geringen Verbrauchskosten machen den FS-1041 zu einem idealen Drucker für Kleingewerbetreibende und Privatnutzer.



FS-1041



A4-Schwarzweiß-Drucker

Bis zu 20 Seiten pro Minute

250 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Laser (SW)
Druckgeschwindigkeit: bis zu 20 Seiten A4 pro Minute
Auflösung: 1.200 dpi Druckqualität (1.800 × 600 dpi)
Druckvolumen: max. 1.500 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 10.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 14 Sekunden (nach dem Einschalten)
Erste Druckseite nach: ca. 8,5 Sekunden
Abmessungen (H × B × T): 241 mm × 358 mm × 262 mm
Gewicht: ca. 6,3 kg
Netzspannung: 220–240 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:
Ruhemodus: 3 W
Bereit: 5 W
Drucken: 304 W
Geräuschemission¹ (gem. ISO 7779):
Drucken: 49,3 dB(A)_{L_{PA}}
Leiser Druck: 48,1 dB(A)_{L_{PA}}
(reduzierte Druckgeschwindigkeit)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm)
Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

CONTROLLER

CPU: ARM 926EJ 390 MHz
Speicher: 32 MB RAM
Schnittstellen:
USB 2.0 (Hi-Speed)
Druckersprache/Emulation: GDI
Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003/2008/2008 R2/2012/2012 R2, Mac OS X 10.5 oder höher
Druckfunktionen: Leiser Druck, manuelles Duplex, Toner-sparmodus

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-1115: Toner für 1.600 Seiten gem. ISO/IEC 19752
Kapazität des mitgelieferten Toners:
700 Seiten gem. ISO/IEC 19752

GARANTIE

Deutschland: 3 Jahre Garantie „Austausch – Vor Ort“
Österreich und Schweiz: 2 Jahre Garantie „Bring in“²

¹ Surface sound pressure level (1 m Messabstand).

² Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland und KYOCERA Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.

KYOCERA Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch

