

HOBBES Portabler Laser Fiber Checker Pro

Artikelnummer	13.01.3377
Hersteller	HOBBES
Hersteller-Art.-Nr.	FC-2005PC
EAN (Einzelstück)	7630049617902



Der Hobbes Fiber Checker Pro dient der einfachen und schnellen Überprüfung von defekten LWL-Kabeln.

- Sendet ein sichtbares (650nm) starkes Laser-Signal durch das Kabel - Bruchstellen werden sichtbar durch einen erkennbaren Lichtschein im Bereich der fehlerhaften Stelle. Brüche oder Beschädigungen im LWL-Kabel reflektieren/brechen das Licht und zeigen durch ein helles Leuchten den beschädigten Bereich an
- Universal-Konnektor, kann mit gängigen Steckertypen (ST, SC, FC u.a.) genutzt werden
- Durch den optionalen 2,5mm-zu-1,25mm-Adapter (13.01.3372) kann der Anwender auch 1,25mm Kabel (z.B. mit LC-Anschluss) testen.
- Umschaltbar zwischen kontinuierlichem und pulsierendem Strahl
- Sichtbarer Lichtstrahl auf bis zu 3km LWL-Strecke (mindestens)
- Sowohl für Multimode- als auch für Single Mode Strecken geeignet
- Batterien für das Testgerät: 2x AAA 1,5V (LR03 / AM-4)
- Dieses Gerät ist als KLASSE 2 LASER-Produkt eingestuft!
- Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit den Augen!
- Dieses Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. Jede unsachgemäße Verwendung dieses Geräts kann zu schweren Schäden führen. Seien Sie vorsichtig!
- Bewahren Sie das Gerät sicher auf und halten Sie es von Kindern fern!
- SCHAUEN SIE NIEMALS IN DEN LASERSTRAHL!

Technische Daten

Hersteller	HOBBES
Produktgruppe	Tester

Produkttyp	Fiber Tester
Batteriekategorie	Gerätebatterie
Anzahl der Akkus/Batterien	2 Stück
Akku-/Batterietyp	AAA
Akku/Batterie	erforderlich (nicht enthalten)
Gewicht	60.26 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	70 mm
Verpackungstiefe	220 mm
Paketgewicht	0.094 kg