## Cemo

## **Fahrgestell**

Für 200 I GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 728 x 427 mm, Höhe mit Behälter 760 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern





Artikelnummer: 100593



## Cemo Fahrgestell für Großbehälter

## Fahrgestell

- Für 200 I GFK-Großbehälter
- Ladefläche Länge x Breite 728 x 427 mm
- Höhe mit Behälter 760 mm
- Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details							
Transportgerät	Transportroller	Oberfläche	verzinkt				
Rollertyp	Fahrgestell	Lenkstange	nein				
für Behältertyp	Großbehälter	Bereifung	Polypropylen				
für Behälter	200 I	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen				
Ladeflächenlänge	728 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern				
Ladeflächenbreite	427 mm	Höhe mit Behälter	760 mm				
Material	Stahl	Gewicht	9 kg				