

## Gefahrgutkarton

aus Wellpappe, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1170 x 770 x 800 mm



Artikelnummer: 253666

### Gefahrgutkarton

- Geeignet für für alle Gefahrgüter, die in einem Karton versendet werden dürfen
- Mit UN-Zulassung 4GV für RID/ADR (Land), IMDG-Code (See) und IATA (Luft)
- aus Wellpappe
- Hergestellt aus 50 % recyceltem Material
- 3-wellig
- Länge x Breite x Höhe innen 1170 x 770 x 800 mm
- Wandstärke 13 mm
- Lieferumfang: inklusive PE-Beutel
- Die Anlieferung erfolgt flach verpackt

### Technische Details

Verpackungstyp	Faltkarton	Innenbreite	770 mm
Kartontyp	Gefahrgutkarton	Innenhöhe	800 mm
Gefahrstoffeignung	alle Gefahrgüter, die im Karton versendet werden dürfen	Länge	1200 mm
Zulassung	UN-Zulassung 4GV für RID/ADR (Land), IMDG-	Breite	800 mm

	Code (See) und IATA (Luft)	
Material	Wellpappe	Höhe 855 mm
Material Außendecke	Kraftpapier	Wandstärke 13 mm
Qualität	3-wellig	Lieferumfang inklusive PE-Beutel
recyclbar	ja	Anlieferung flach verpackt
Anteil recyceltes Material	50 %	Gewicht 14,5 kg
Innenlänge	1170 mm	

## Dazu passt auch ...

215672		Kantenschutzcke, Aus Kunststoff in schwarz, recyclbar, Schenkelmaß 40 x 40 mm
227310		Sicherheitscutter, federbelastete Trapezklinge mit automatischem Klängenrückzug, Klängenaustritt 21 mm, mit Zangengriff und Befestigungsöse
239555		Alu-Sackkarre, Traglast 100 kg, Schaufel Breite x Tiefe 483 x 343 mm, schnell und platzsparend zusammenklappbar, Gestell in rot/silber, Räder mit Vollgummi-Bereifung
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung