


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4840 Tischwagen mit Wannen



Tischwagen Stahlkonstruktion geschweißt. Mit 3 Stahlblechwannen öldicht verschweißt. Rand obere Ladefläche 150 mm hoch, Rand untere Ladefläche 40 mm hoch. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen werden miteinander verschraubt. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schiebegriff waagrecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	400
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	850
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	500
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	207, 829
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1021
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	500
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	880
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	160 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	35
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976348407