

**Artikelnummer:** 151827

**Kurzbeschreibung:** EHA-veiligheidsrooster R12, 600 mm, Op maat te snijden

**Langbeschreibung:** Industrieroster extreem slipbestendig, gesneden: Industrieroster, extreem antislip door de grote geprofileerde loopvlakken. Bij werkplekken met veel olie, vet en smeer biedt deze industrieroster +12 een extreme antislip (R12/V10) volgens DIN 51130.

- mechanische belastbaarheid: 1800 kg/vierk.m
- rollengte: max. 30 m
- dikte: 18 mm
- kleur: antraciet-grijs

