

**KERN**


## balance de table

EHA 500-2

plateforme en acier inoxydable, Ø 105 mm, plage de pesage entre 0,5 kg, Lisibilité par incréments de 0,01 g

Numéro d'article: 235910

**KERN**



KERN balance de table EHA 500-2

- plateforme en acier inoxydable, Ø 105 mm
- plage de pesage entre 0,5 kg
- Lisibilité par incréments de 0,01 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), quantités, changement d'unité de pesage
- équipé de affichage, 5 boutons de commande
- alimentation électrique par fonctionnement réseau/sans fil

## Détails techniques

type de balance    balance de table

équipement balance






affichage, 5 boutons de commande

matériau de plateforme	acier inoxydable	fonction de comptage des pièces	oui
diamètre de plateforme	105 mm	Numéro d'enregistrement DEEE	DE80821200
plage de pesage	0,5 kg	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
lisibilité	0,01 g	Marque selon le registre allemand	KERN
balance fonctions	réglage (CAL), quantités, changement d'unité de pesage	Poids	0,75 kg
alimentation	fonctionnement réseau/sans fil		

## Accessoires

208524      Adaptateur secteur 230V/50 Hz pour balance de table

## Cela s'adapte aussi ...

216459		ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
221342		bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft
231458		caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieur 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive
235833		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu