

Broszura informacyjna

22 01 125

- Do formowania pętli z drutu
- Okrągłe, krótkie szczęki, gładko szlifowane
- Gładkie końcówki
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce okrągłe

DIN ISO 5745



Ogólna	
Nr art.	22 01 125
EAN	4003773033899
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	75 g
Wymiary	125 x 50 x 10 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	8,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,0 mm
Długość szczęki (L3)	27,0 mm
Szerokość główki (W3)	14,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

