

## Productinformatie

# 86 05 180 T

## Sleuteltang

Tang en schroef sleutel in één gereedschap



- Vervangt een set schroef sleutels, metrisch en inch
- Gladde bekken voor de voorzichtige montage van oppervlakte veredelde armaturen - kan direct gebruikt worden op verchroomde delen!
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Ook uitstekend geschikt voor het grijpen, klemmen, aandrukken en buigen van werkstukken
- Geen beschadiging van de kanten bij gevoelige armaturen dankzij de spelingsvrije drukvlakken van de bekken
- Snelle instelling door druk op de knop direct op het werkstuk
- Geen ongewilde verstelling van de klembekken en geen doorschieten van het scharnier
- Traploos klemmen van alle sleutelwijdtes tot de aangegeven capaciteit d.m.v. parallel staande bekken
- De slag tussen de grijpbekken maakt een snel aantrekken en losmaken van schroefverbindingen mogelijk volgens het ratelprincipe
- Hoge klemkracht dankzij 10-voudige krachtoverbrenging
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	86 05 180 T
EAN	4003773080121
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	260 g
Afmetingen	180 x 54 x 20 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	12,0 mm
Tip Thickness (B1)	5,0 mm
Instelposities	15
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	Ø 1 1/2 inch
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	40 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

