

Informazione prodotto

90 22 10 BK

KNIPEX BiX®

Tagliatubi per tubi di plastica e manicotti di tenuta



- Tagliatubi particolarmente ingegnoso: taglia i tubi senza scarti e si adatta alla mano
- Taglia tra le altre cose i tubi delle acque reflue ad alta temperatura e corrugati elettrici in pochissimo tempo
- Accorcia manicotti antigoccia e di tenuta per l'assemblaggio finale, in prossimità del muro secondo le norme
- Taglia tubi di plastica non rinforzata con Ø 20 mm a 50 mm e spessore delle pareti fino a 2,4 mm
- Taglia tubi in plastica dolce e quelli con anima in schiuma da Ø 20 a 50 mm e spessore delle pareti fino a 3,5 mm
- Taglia i manicotti antigoccia e di tenuta con circa 2-3 mm di distanza dalla parete
- Taglia i tubi in modo pulito e senza scarti in pochi giri
- Blocco lame girevole per il taglio di tubi di plastica (lama al centro) o manicotti antigoccia e di tenuta (lama all'esterno)
- Con meccanismo di bloccaggio per un trasporto sicuro
- Due lame di ricambio integrate nell'utensile
- Utensile realizzato in plastica robusta e rinforzata, blocco lame in zinco pressofuso
- Lame in acciaio speciale per coltelli, Made in Solingen

Generico

Art. No.	90 22 10 BK
EAN	4003773087311
Peso	108 g
Dimensioni	72 x 50 x 40 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio tubi HT e di plastica Ø mm	Ø 20 – 50 mm
Valori di taglio manicotto di tenuta Ø mm	Ø 20 – 50 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori













