

## Krause

### dubbele ladder

#### STABILO® Professional

trap beide zijden, 2 x 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), Standhoogte 1,4 m, balklengte 2,05 m, van aluminium

Artikelnummer: 139773



## Krause Ladder met treden STABILO® Professional

### Aan beide zijden te bestijgen

dubbele ladder

- trap beide zijden
- 2 x 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- Standhoogte 1,4 m
- balklengte 2,05 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Grotere stabiliteit dankzij hoekverstevingingen op de onderste trede
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip voetdoppen (SafetyCap) aan het balkeinde
- plaatsbesparend inklapbaar
- van aluminium



- gewicht 10,5 kg
- conform DIN EN 131, conform DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 10 jaar garantie

## Technische details

stijgtechniek	staande trap	sport-/dwarsverbinding	afgekant
laddertype	dubbele ladder	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
materiaal	aluminium	veiligheidsbeugel	nee
gebruik	beide zijden	spreidbeveiliging	ja
lengte balk	2,05 m	ladder uitvoering	tweedelig
hoogte sokkel	1,4 m	opbergbak	nee
standhoogte	1,4 m	stabiliteit / versterking / vers	hoekverstevingen op de onderste trede
werkhoogte	3,4 m	ladder voor op de trap	nee
treden aantal	2 x 8	onderbouw	antislip voetdoppen (SafetyCap)
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	norm	DIN EN 131 // DGUV 208-016 (voormalig BGI 694)
in-/uitklapbaar	ja	certificering	TÜV getest
klapfunctie	plaatsbesparend inklapbaar	garantie	10 jaar
verrijdbaar	nee	gewicht	10,5 kg

## Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
204801		Afvalton, inhoud 20 l, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x Ø 360 x 295 mm, deksel van staal, niet-brandbaar
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel
526758		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2500 x 2370 x 335 mm, vaklast 150 kg, 2 stellingvelden met elk 6 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, staanders met corrosiebeschermende zinklaag
528920		afdekvlies, lengte x breedte 50 x 1 m, dikte 235 g/m <sup>2</sup> , van vlies/PE