

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 200 kg, diamètre x largeur 150 x 35 mm, moyeu longueur x Ø 129 x 106 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm



Numéro d'article: 524910

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 200 kg
- diamètre x largeur 150 x 35 mm
- moyeu longueur x Ø 129 x 106 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec palier lisse
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable acier inoxydable mat
- fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm

### Détails techniques

|                       |                                      |                   |        |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes                            | pare-fils         | non    |
| type de roulettes     | roulettes pour moyens de manutention | hauteur totale    | 192 mm |
| modèle                | roulette fixe                        | longueur de moyeu | 129 mm |
| charge                | 200 kg                               | trou de moyeu     | 106 mm |
| pneumatique           | polyuréthane                         | largeur de roue   | 35 mm  |

|                           |  |                                |                      |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| Ø de roue                 | 150 mm   | propriété surface de roulement | silencieuses         |
| matériau de jante         | plastique  | longueur de plaque             | 129 mm               |
| roulement                 | palier lisse   | largeur de plaque              | 106 mm               |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier | distance trou de vis           | 105x80 mm            |
| élément de fixation       | panneau  | Ø de trou de vis               | 11 mm                |
| conducteur d'électricité  | non  | surface de boîtier             | acier inoxydable mat |
| matériau de boîtier       | acier inoxydable   | Poids                          | 1 kg                 |
| frein                     | sans   |                                |                      |

## Accessoires

524911



roue, force 200 kg, diamètre x largeur 150 x 35 mm, moyeu longueur x Ø 129 x 106 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés