


hufe

## Gitterrostboden für Palettenregal GRAVIS

Bestehend aus 2 Segmenten, Breite x Tiefe 1825 x 900 mm, Für eine Fachlast von 2100 kg, der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt, Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 242230



### Gitterrostboden für Palettenregal

- Bestehend aus 2 Segmenten
- Breite x Tiefe 1825 x 900 mm
- Für eine Fachlast von 2100 kg
- der Boden wird bündig auf die Auflagenträger gelegt
- Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstab 35 x 1,5 mm
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Für Ihre Sicherheit: Zusätzliche Fachebenen können jederzeit nachträglich eingesetzt werden. Hierbei darf die zulässige Feldlast nicht überschritten werden

### Technische Details

Möbeltyp	Regal	Breite	1825 mm
Bauteil	Gitterrostboden	Tiefe	900 mm
für Regaltyp	Palettenregal	Fachlast	2100 kg

geeignet für (Anwendung)	Einlagerung unpalettierter Ware // Staplerbedienung	Segmente Anzahl	2 Stück
Böden- / Ebenentyp	Gitterrost	Material	Stahl
Maschenweite Boden	30 x 30 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Materialstärke Tragstab	1,5 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Höhe Tragstab	35 mm	Gewicht	30 kg
Böden / Ebenen Montage	bündig aufgelegt		