

PE-Auffangwanne pro-line

für 2 x IBC, Auffangvolumen 1000 l,
Höhe x Breite x Tiefe 580 x 2530 x
1320 mm, Ausgestattet mit Gitterrost
aus Stahl mit korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, Einfahrtaschen



Artikelnummer: 271795

PE-Auffangwanne

- Zur Lagerung unter Dach, im Freien
- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 2 x IBC
- Auffangvolumen 1000 l
- Höhe x Breite x Tiefe 580 x 2530 x 1320 mm
- Traglast 4000 kg
- Aus Polyethylen in grau
- Ausgestattet mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Einfahrtaschen
- Von der Breitseite einfahrbar
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Polyethylen
Auffangwannentyp	PE-Auffangwanne	Farbe	grau
Lagerort	unter Dach, im Freien	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost
Auffangvolumen	1000 l	Material Gitterrost	Stahl

Kapazität	2 x IBC	Oberfläche Gitterrost	verzinkt
Gefahrstoffeingnung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Einfahrmöglichkeit	Von der Breitseite
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterbau	Einfahrtaschen
Höhe	580 mm	unterfahrbar	ja
Breite	2530 mm	fahrbar	nein
Tiefe	1320 mm	Garantie	10 Jahre
Traglast	4000 kg	Gewicht	177 kg

Zubehör

271999



Vorsatzbehälter für PE-Auffangwanne, Höhe x Breite x Tiefe 590 x 530 x 785 mm